

Aimant plat avec alésage, Néodyme, Ø: 48mm**Données de commande**

N° commande	085932 48
GTIN	2050001849205
Classe d'article	08Q

Description**Exécution:**

- Thermorésistant jusqu'à 80 °C.
- Surface galvanisée, noyau magnétique en néodyme.
- Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par fixation par vis.

Description technique

Ø	48 mm
Force d'attraction	870 N
Hauteur	11,5 mm
Ø alésage	8,5 mm
Résistance max. à la température	80 °C
Matériau noyau magnétique	Néodyme
Type de produit	Aimant plat

