# Aimant plat avec alésage, Néodyme, Ø: 48mm



### Données de commande

N° commande	085932 48
GTIN	2050001849205
Classe d'article	08Q

### **Description**

#### **Exécution:**

- · Thermorésistant jusqu'à 80 °C.
- · Surface galvanisée, noyau magnétique en néodyme.
- · Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.

#### **Utilisation:**

Pour le serrage, le montage, l'assemblage par fixation par vis.

## **Description technique**

Ø	48 mm
Force d'attraction	870 N
Hauteur	11,5 mm
Ø alésage	8,5 mm
Résistance max. à la température	80 °C
Matériau noyau magnétique	Néodyme
Type de produit	Aimant plat

