

Garant**Écrou de serrage ER pour mandrins à pinces HiRunER, Pour ER: 16****Données de commande**

N° commande	309617 16
GTIN	4045197771742
Classe d'article	31Z

Description**Exécution:**

Filetage et cône rectifiés en une opération pour une précision de concentricité optimale. Surface avec revêtement de glissement, montage sur roulements à billes. Coefficient de frottement réduit, forces de serrage accrues. **Avec six pans** de 25.

Adapté(s) pour:

Mandrins à pinces ER de précision HiRunER 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Accessoire(s):

Clé à ergot 628400 et/ou clé dynamométrique 309749 ou 628520.

Remarque(s):

Mandrin et écrou de serrage équilibrés séparément!

Description technique

Ø ext. D	33,5 mm
Couple de serrage maximal	54 Nm
Pour ER	16 mm

Filetage	M24×1
Longueur totale L	20,6 mm
Norme	DIN 6499 D
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Type de produit	Ecrous de serrage