

**Garant****Ecrou de serrage ER pour mandrins à pinces HiRunER, Pour ER: 25****Données de commande**

N° commande	309617 25
GTIN	4045197771759
Classe d'article	31Z

**Description****Exécution:**

Filetage et cône rectifiés en une opération pour une précision de concentricité optimale. Surface avec revêtement de glissement, montage sur roulements à billes. Coefficient de frottement réduit, forces de serrage accrues. **Avec goujures.**

**Adapté(s) pour:**

Mandrins à pinces ER de précision HiRunER 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

**Accessoire(s):**

Clé à ergot 628400 et/ou clé dynamométrique 309749 ou 628520.

**Remarque(s):**

Mandrin et écrou de serrage équilibrés séparément!

**Description technique**

Longueur totale L	24 mm
Couple de serrage maximal	101 Nm
Pour ER	25 mm

Filetage	M34×1,5
Ø ext. D	44 mm
Norme	DIN 6499 D
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Ecrous de serrage