

**Garant****Porte-outils à bride, à droite, Carré / plaquette: 25/16mm****Données de commande**

N° commande	250016 25/16
GTIN	4045197771940
Classe d'article	21T

**Description technique**

Longueur de tête L <sub>1</sub>	36 mm
Code ISO porte-outils	DCLNR/L 2525M16
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Taille plaquette	16 mm
Sous-plaquette	259031 35
Bride, vis, ressort	259035 6
Plaquette adaptée	CN.. 1606..
Taille de queue	25 mm
Longueur totale L	150 mm
Vis pour sous-plaquette	259025 11
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

## Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 1600 cNm

659906 1600

Sous-plaquette Type 35

259031 35

Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce  
Longueur totale 50 mm

659874 50

PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

Vis pour sous-plaquette Type 11

259025 11

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 1600 cNm

659957 1600