

Garant**Porte-outils à bride, à droite, Carré / plaquette: 32/16mm****Données de commande**

N° commande	250016 32/16
GTIN	4045197771957
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L ₁	40 mm
Longueur totale L	170 mm
Code ISO porte-outils	DCLNR/L 3232P16
Taille plaquette	16 mm
Vis pour sous-plaquette	259025 11
Plaquette adaptée	CN.. 1606..
Sous-plaquette	259031 35
Largeur fonctionnelle L ₄	40 mm
Bride, vis, ressort	259035 6
Taille de queue	32 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit	Porte-outils à vis
-----------------	--------------------

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX25	674248 TX25
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Vis pour sous-plaquette Type 11	259025 11
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Sous-plaquette Type 35	259031 35
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600