

Garant**Porte-outils à bride, à gauche, Dimension queue / plaquette: 32/16mm****Données de commande**

N° commande	250017 32/16
GTIN	4045197771988
Classe d'article	21T

Description technique

Taille de queue	32 mm
Sous-plaquette	259031 35
Plaquette adaptée	CN.. 1606..
Bride, vis, ressort	259035 6
Longueur totale L	170 mm
Vis pour sous-plaquette	259025 11
Longueur de tête L ₁	40 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	40 mm
Code ISO porte-outils	DCLNR/L 3232P16
Taille plaquette	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Type de produit

Porte-outils à vis

Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 1600 cNm

659906 1600

Vis pour sous-plaquette Type 11

259025 11

PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

Sous-plaquette Type 35

259031 35

Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce
Longueur totale 50 mm

659874 50

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 1600 cNm

659957 1600