

**Garant****Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaquette: 32/16mm****Données de commande**

N° commande	250020 32/16
GTIN	4045197772114
Classe d'article	21T

**Description technique**

Code ISO porte-outils	PCBNR/L 3232P16
Plaquette adaptée	CN.. 1606..
Levier	259015 12
Jeu de ressorts	259044 6
Jeu de goupilles à ressort	259047 4
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	27 mm
Taille de queue	32 mm
Taille plaquette	16 mm
Longueur totale L	170 mm
Vis de levier	259018 11
Longueur de tête L <sub>1</sub>	35 mm
Sous-plaquette	259031 35
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré

## Fiche technique

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

### Accessoires

Levier Type 12	259015 12
Jeu de poinçons 10 pièces Type 4	259047 4
VIS DE LEVIER Type 11	259018 11
Sous-plaquette Type 35	259031 35
Jeu de ressorts 10 pièces Type 6	259044 6