

Garant**Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaquette: 32/19mm****Données de commande**

N° commande	250020 32/19
GTIN	4045197772121
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	PCBNR/L 3232P19
Longueur de tête L ₁	35 mm
Taille plaquette	19 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	27 mm
Taille de queue	32 mm
Longueur totale L	170 mm
Jeu de ressorts	259044 7
Vis de levier	259018 13
Levier	259015 13
Plaquette adaptée	CN.. 1906..
Jeu de goupilles à ressort	259047 5
Sous-plaquette	259031 36
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré

Fiche technique

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de ressorts 10 pièces Type 7	259044 7
Sous-plaquette Type 36	259031 36
VIS DE LEVIER Type 13	259018 13
Levier Type 13	259015 13