

Garant**Porte-outils à levier, à gauche, Carré / plaquette: 25/16mm****Données de commande**

N° commande	250021 25/16
GTIN	4045197772138
Classe d'article	21T

Description technique

Sous-plaquette	259031 35
Longueur totale L	150 mm
Levier	259015 12
Jeu de goupilles à ressort	259047 4
Largeur fonctionnelle L ₄	22 mm
Vis de levier	259018 11
Jeu de ressorts	259044 6
Taille plaquette	16 mm
Longueur de tête L ₁	29 mm
Taille de queue	25 mm
Plaquette adaptée	CN.. 1606..
Code ISO porte-outils	PCBNR/L 2525M16
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré

Fiche technique

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de ressorts 10 pièces Type 6	259044 6
Levier Type 12	259015 12
Jeu de poinçons 10 pièces Type 4	259047 4
VIS DE LEVIER Type 11	259018 11
Sous-plaquette Type 35	259031 35