

Garant**Porte-outils à levier, à gauche, Carré / plaquette: 32/19mm****Données de commande**

N° commande	250021 32/19
GTIN	4045197772152
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur totale L	170 mm
Taille de queue	32 mm
Vis de levier	259018 13
Levier	259015 13
Taille plaquette	19 mm
Longueur de tête L ₁	35 mm
Plaquette adaptée	CN.. 1906..
Sous-plaquette	259031 36
Jeu de goupilles à ressort	259047 5
Jeu de ressorts	259044 7
Code ISO porte-outils	PCBNR/L 3232P19
Largeur fonctionnelle L ₄	27 mm
Série	QuickTurn
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non

Angle d'attaque κ	75 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Levier Type 13	259015 13
Jeu de ressorts 10 pièces Type 7	259044 7
VIS DE LEVIER Type 13	259018 13
Sous-plaquette Type 36	259031 36