

Garant**Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaquette: 25/16mm****Données de commande**

N° commande	250024 25/16
GTIN	4045197772169
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de ressorts	259044 6
Taille plaquette	16 mm
Taille de queue	25 mm
Sous-plaquette	259031 35
Jeu de goupilles à ressort	259047 4
Levier	259015 12
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Code ISO porte-outils	PCSNR/L 2525M16
Longueur totale L	150 mm
Longueur de tête L ₁	33 mm
Plaquette adaptée	CN.. 1606..
Vis de levier	259018 11
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	45 degré

Fiche technique

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de poinçons 10 pièces Type 4	259047 4
Jeu de ressorts 10 pièces Type 6	259044 6
Sous-plaquette Type 35	259031 35
VIS DE LEVIER Type 11	259018 11
Levier Type 12	259015 12