

Garant**Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaquette: 32/16mm****Données de commande**

N° commande	250024 32/16
GTIN	4045197772176
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur totale L	170 mm
Sous-plaquette	259031 35
Jeu de goupilles à ressort	259047 4
Largeur fonctionnelle L ₄	40 mm
Vis de levier	259018 11
Jeu de ressorts	259044 6
Code ISO porte-outils	PCSNR/L 3232P16
Taille de queue	32 mm
Plaquette adaptée	CN.. 1606..
Taille plaquette	16 mm
Longueur de tête L ₁	34 mm
Levier	259015 12
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	45 degré

Fiche technique

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de poinçons 10 pièces Type 4	259047 4
VIS DE LEVIER Type 11	259018 11
Levier Type 12	259015 12
Jeu de ressorts 10 pièces Type 6	259044 6
Sous-plaquette Type 35	259031 35