Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaquette: 32/19mm



Données de commande

N° commande	250024 32/19
GTIN	4045197772183
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	19 mm
Longueur de tête L₁	40 mm
Taille de queue	32 mm
Longueur totale L	170 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 5
Levier	259015 13
Vis de levier	259018 13
Sous-plaquette	259031 36
Jeu de ressorts	259044 7
Plaquette adaptée	CN 1906
Largeur fonctionnelle L ₄	40 mm
Code ISO porte-outils	PCSNR/L 3232P19
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	45 degré



Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Levier Type 13	259015 13
Sous-plaquette Type 36	259031 36
Jeu de ressorts10 pièces Type 7	259044 7
VIS DE LEVIER Type 13	259018 13