

Garant**Porte-outils à levier, à gauche, Carré / plaquette: 32/16mm****Données de commande**

N° commande	250025 32/16
GTIN	4045197772305
Classe d'article	21T

Description technique

Taille de queue	32 mm
Levier	259015 12
Longueur de tête L ₁	34 mm
Jeu de ressorts	259044 6
Taille plaquette	16 mm
Code ISO porte-outils	PCSNR/L 3232P16
Vis de levier	259018 11
Longueur totale L	170 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 4
Sous-plaquette	259031 35
Plaquette adaptée	CN.. 1606..
Largeur fonctionnelle L ₄	40 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	45 degré

Fiche technique

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Sous-plaquette Type 35	259031 35
Jeu de ressorts 10 pièces Type 6	259044 6
Levier Type 12	259015 12
Jeu de poinçons 10 pièces Type 4	259047 4
VIS DE LEVIER Type 11	259018 11