

Garant**Porte-outils à levier, à gauche, Carré / plaquette: 32/19mm****Données de commande**

N° commande	250025 32/19
GTIN	4045197772312
Classe d'article	21T

Description technique

Levier	259015 13
Longueur totale L	170 mm
Code ISO porte-outils	PCSNR/L 3232P19
Taille plaquette	19 mm
Plaquette adaptée	CN.. 1906..
Largeur fonctionnelle L ₄	40 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 5
Sous-plaquette	259031 36
Longueur de tête L ₁	40 mm
Taille de queue	32 mm
Vis de levier	259018 13
Jeu de ressorts	259044 7
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	45 degré

Fiche technique

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Sous-plaquette Type 36	259031 36
VIS DE LEVIER Type 13	259018 13
Levier Type 13	259015 13
Jeu de ressorts 10 pièces Type 7	259044 7