

Garant
Barre d'alésage, acier, à gauche, Ø queue / dim. plaque: 50/19mm


Données de commande

N° commande	250037 50/19
GTIN	4045197772336
Classe d'article	21T

Description technique

Hauteur de serrage L_2	48 mm
Taille plaque	19 mm
Levier	259015 13
Longueur totale L	350 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 5
Ø pré-perçage min. D_{min}	63 mm
Plaque adaptée	CN.. 1906..
Jeu de ressorts	259044 7
Code ISO porte-outils	A50U PCLNR/L19
Déport L_3	35 mm
Sous-plaque	259031 36
Vis de levier	259018 13
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	50 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Sous-plaquette Type 36	259031 36
Jeu de ressorts 10 pièces Type 7	259044 7
VIS DE LEVIER Type 13	259018 13
Levier Type 13	259015 13
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 4 mm	674242 4
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500