

Garant**Porte-outils à vis, droite, Dimension queue / carré: 10/06mm****Données de commande**

N° commande	260004 10/06
GTIN	4045197772480
Classe d'article	21T

Description technique

Taille de queue	10 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Largeur fonctionnelle L ₄	11 mm
Longueur de tête L ₁	10 mm
Longueur totale L	70 mm
Code ISO porte-outils	SCRCR/L 1010E06
Taille plaquette	6 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 22

269028 22

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500