

**Garant****Porte-outils à vis, droite, Dimension queue / carré: 12/09mm****Données de commande**

N° commande	260004 12/09
GTIN	4045197772497
Classe d'article	21T

**Description technique**

Longueur de tête L <sub>1</sub>	15 mm
Taille de queue	12 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Longueur totale L	80 mm
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Taille plaquette	9 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	13 mm
Code ISO porte-outils	SCRCR/L 1212F09
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX15

674248 TX15

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500