

Garant
**Tournevis porte-embouts à magasin avec embouts 1/4 pouce avec aimant,
Longueur lame: 10 mm**

Données de commande

N° commande	676663 10
GTIN	4045197772343
Classe d'article	61F

Description
Exécution:

Manche avec revêtement en **Haptoprene** ergonomique, non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d'huile. Porte-embouts avec puissant aimant permanent.

Adapté(s) pour :

Embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3.

Contenu:

1 de chaque: pour vis à fente réf. 5,5; pour Phillips réf. 1; 2; pour Torx® femelles réf. TX15; TX20; TX25.

Logement pour embouts: D 6,3

Longueur totale: 65 mm

Description technique

Longueur totale	65 mm
Longueur lame	10 mm
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis Phillips

Logement pour embouts	D 6,3
Fixation logement pour embouts	Aimant
Matériau poignée	bimatière en Santoprene®
Avec poignée à cliquet	non
Avec corps télescopique	non
Avec embouts	oui
Magasins d'embouts intégré	oui
Type de produit	Outil à embout

Accessoires

PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce Profil Torx® TX25	675295 TX25
PrecisionBit pour Phillips, 1/4 pouce Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 2/25 mm	675281 2/25
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce Profil Torx® TX15	675295 TX15
PrecisionBit pour Phillips, 1/4 pouce Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 1/25 mm	675281 1/25
PrecisionBit pour vis à fente, 1/4 pouce, longueur 25 mm Largeur de lame 5,5 mm	675300 5,5
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce Profil Torx® TX20	675295 TX20