

Garant**Porte-outils à vis, Gauche, Dimension queue / carré: 12/09mm****Données de commande**

N° commande	260005 12/09
GTIN	4045197772572
Classe d'article	21T

Description technique

Largeur fonctionnelle L ₄	13 mm
Taille de queue	12 mm
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Longueur totale L	80 mm
Taille plaquette	9 mm
Code ISO porte-outils	SCRCR/L 1212F09
Longueur de tête L ₁	15 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500