

**Garant****Porte-outils à vis, Gauche, Dimension queue / carré: 16/09mm****Données de commande**

N° commande	260005 16/09
GTIN	4045197772589
Classe d'article	21T

**Description technique**

Vis pour sous-plaquette	269013 2
Code ISO porte-outils	SCRCR/L 1616H09
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	17 mm
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Sous-plaquette	269005 1
Longueur totale L	100 mm
Taille plaquette	9 mm
Taille de queue	16 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	15 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

### Accessoires

PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Sous-plaquette Type 1	269005 1
Vis pour sous-plaquette Type 2	269013 2
Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500