

Garant**Porte-outils à vis, Gauche, Dimension queue / carré: 25/12mm****Données de commande**

N° commande	260005 25/12
GTIN	4045197772626
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	12 mm
Taille de queue	25 mm
Code ISO porte-outils	SCRCR/L 2525M12
Sous-plaquette	269005 6
Longueur de tête L ₁	20 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	27 mm
Longueur totale L	150 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 5
Jeu de vis pour plaquettes	269028 16
Plaquette adaptée	CC.. 1204..
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 16	269028 16
Sous-plaquette Type 6	269005 6
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 20IP	674252 20IP
Vis pour sous-plaquette Type 5	269013 5
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500