



Pied à coulisse numérique ABS, Plage de mesure: 100mm



Données de commande

N° commande	412821 100
GTIN	4045197771780
Classe d'article	42A

Description

Exécution:

Grand affichage numérique LCD à fort contraste. Surfaces de mesure finement rodées. Système de mesure incrémental sans règle absolue.

Livraison:

Avec pile 081560 réf. LR44.

Description technique

Etalonnage	A1
Lecture	0,01 mm
Lecture	0,0005 pouce
Jauge de profondeur	forme carrée 3,7×1,3
Matériau boîtier	Métal
Norme	ISO 13385
Plage de mesure	0 - 100 mm
Longueur de bec	30 mm
Lecture commutable	mm / pouce
Jauge de profondeur disponible	oui
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Nombre de piles incluses	1

Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE	±0,02 mm
Méetrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pieds à coulisse universels

Services

Etalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200

Accessoires

Vis pour support de jauge de profondeur	412230
Pile bouton / spéciale Type de pile LR44	081560 LR44