

Garant**Chaise pivotante de travail, similicuir, avec patins, basse****Données de commande**

N° commande	965035
GTIN	4045197772640
Classe d'article	91Z

Description**Exécution:**

Chaise pivotante de travail ergonomique avec technologie synchrone. La surface douce en similicuir est facile d'entretien et lavable. Avec double couture orange contrastée. Piètement en aluminium à cinq branches.

Assise (l×P): 470×450 mm.

Hauteur du dossier: 600 mm.

Plage de réglage du dossier: 60 mm.

Réglage en profondeur du siège: 40 mm.

Charge admissible: 120 kg.

Liberté de mouvement pour les bras grâce au dossier haut et étroit.

Exécution - Descriptif:

- **Design fonctionnel ergonomique.**
- **Soutien lombaire.**
- **Mécanisme synchrone.**
- **Grande liberté de mouvement pour les bras grâce au dossier haut et étroit.**
- **Piètement en aluminium à cinq branches.**

Norme:

DIN 68877

Description technique

Hauteur du dossier	600 mm
Mécanisme synchrone	oui
Profondeur d'assise	450 mm
Couleur matériau de l'assise	noir
Norme	DIN 68877
Exécution bâti	Piètement à 5 branches
Exécution roulettes	Roulettes souples freinées en fonction de la charge pour sols durs
Plage de réglage du dossier	60 mm
Charge admissible	120 kg
Largeur d'assise	470 mm
Matériau piètement	Revêtement Aluminium matt
Adaptation possible avec paire d'accoudoirs	oui
Support lombaire	oui
Réglage du dossier à contact permanent	oui
Type de réglage en hauteur	Levier de réglage en hauteur
Exécution réglage en hauteur	Vérin à gaz
Matériau assise	Similicuir
Plage de réglage profondeur d'assise	40 mm
Exécution piètement	Patin
Exécution	sans roulettes
Charge admissible chaise	120 kg
Plage de réglage en hauteur	490 - 630 mm
Type de produit	Chaise pivotante de travail

Accessoires

Patins(1 jeu = 5 pièces)	962518
--------------------------	--------

Paire d'accoudoirs multifonctions pour chaise pivotante de travail GARANT Type

965047