

Garant**Chaise pivotante de travail, similicuir, avec patins et repose-pieds, haute****Données de commande**

N° commande	965036
GTIN	4045197772657
Classe d'article	91Z

Description**Exécution:**

Chaise pivotante de travail ergonomique avec technologie synchrone. La surface douce en similicuir est facile d'entretien et lavable. Avec double couture orange contrastée. Piètement en aluminium à cinq branches.

Assise (l×P): 470×450 mm.

Hauteur du dossier: 600 mm.

Plage de réglage du dossier: 60 mm.

Réglage en profondeur du siège: 40 mm.

Charge admissible: 120 kg.

Liberté de mouvement pour les bras grâce au dossier haut et étroit.

Exécution - Descriptif:

- **Design fonctionnel ergonomique.**
- **Soutien lombaire.**
- **Mécanisme synchrone.**
- **Grande liberté de mouvement pour les bras grâce au dossier haut et étroit.**
- **Piètement en aluminium à cinq branches.**

Norme:

DIN 68877

Description technique

Réglage du dossier à contact permanent	oui
Adaptation possible avec paire d'accoudoirs	oui
Norme	DIN 68877
Charge admissible	120 kg
Mécanisme synchrone	oui
Plage de réglage du dossier	60 mm
Exécution piètement	Patin avec repose-pieds
Matériau assise	Similicuir
Matériau piètement	Revêtement Aluminium matt
Largeur d'assise	470 mm
Profondeur d'assise	450 mm
Hauteur du dossier	600 mm
Exécution bâti	Piètement à 5 branches
Support lombaire	oui
Type de réglage en hauteur	Levier de réglage en hauteur
Plage de réglage profondeur d'assise	40 mm
Exécution roulettes	Roulettes souples freinées en fonction de la charge pour sols durs
Couleur matériau de l'assise	noir
Exécution réglage en hauteur	Vérin à gaz
Exécution	Assise haute
Charge admissible chaise	120 kg
Plage de réglage en hauteur	640 - 890 mm
Type de produit	Chaise pivotante de travail

Accessoires

Patins(1 jeu = 5 pièces)	962518
--------------------------	--------

Paire d'accoudoirs multifonctions pour chaise pivotante de travail GARANT Type

965047