


## PRYOR

**Caractère interchangeable individuel pour 085480, Hauteur écriture / caractère: 3/&mm**



### Données de commande

N° commande	085481 3/&
GTIN	5022044021327
Classe d'article	08W

### Description

#### Exécution:

Référence 1,5/\* à 5/\* = chiffre (0 - 9), lettre (A -Z) et caractère spécial (&, /, +, -, point, virgule).

Référence 1,5LEER à référence 5LEER – entretoise.

#### Remarque(s):

**L'étoile dans l'indication de référence sert de caractère de remplacement pour le caractère souhaité.**

A la commande, indiquer pour la référence (par ex. 3/\*) le caractère souhaité, par ex. 3/1, 3/A ou 3/&, etc.

Largeur caractère: 3,2 mm

Profondeur caractère: 19,05 mm

Hauteur caractère: 6,35 mm

### Description technique

Hauteur écriture	3 mm
Hauteur caractère	6,35 mm
Profondeur caractère	19,05 mm

Largeur caractère	3,2 mm
Caractère	Esperluette
Type de produit	Poinçons à marquer manuels