

Garant**Porte-outils à vis eco, à droite, Carré / plaque: 25/16mm****Données de commande**

N° commande	261102 25/16
GTIN	4045197771896
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

Avec arrosage des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 317900-319886.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: SVJBR/L 2525X16

Plaque adaptée: VB.. 1604..

Largeur fonctionnelle L₄: 32 mm

Longueur de tête L₁: 40 mm

Longueur totale L: 111,5 mm

Jeu de vis pour plaquettes: 269023 3

Description technique

Vis pour sous-plaquette	269013 1
Code ISO porte-outils	SVJBR/L 2525X16
Longueur de tête L ₁	40 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269023 3

Longueur totale L	111,5 mm
Plaquette adaptée	VB.. 1604..
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Sous-plaquette	259033 5
Taille de queue	25 mm
Taille plaquette	16 mm
Série	Eco
Type d'utilisation	à droite
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15