



## Lime flexible diamantée, Grain: D181µm



### Données de commande

N° commande	529120 D181
GTIN	4007220004968
Classe d'article	53B

### Description

**Exécution:**

Support en plastique très fin revêtu **sur une face** de grain abrasif diamant. Épaisseur avec revêtement: 0,5 mm.

**Utilisation:**

Idéale pour les travaux de limage fins sur des surfaces concaves et convexes ou dans des fentes étroites. **Flexibilité maximale**, rayon de courbure max. 15 mm.

### Description technique

Grain	D181
Degré de finesse	Grossier
Dimensions	14×165 mm
Abrasifs	Diamant
Abréviation de l'abrasif	D
Largeur	14 mm
Hauteur	0,5 mm
Longueur	165 mm
Rayon de courbure max.	15 mm
Type de produit	Limes diamant

### Données utilisateur

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		