


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse circulaire sur tige Tout INOX 0,20 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 70X16mm****Données de commande**

N° commande	574255 70X16
GTIN	4017359123737
Classe d'article	57L

Description**Exécution:**

Qualité de fil spécial ondulé, Ø tige 6 mm.

Tous les éléments en acier inoxydable.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

Description technique

Longueur de garnissage H ₁	19 mm
Ø brosse D ₁	70 mm
Épaisseur des soies	0,2 mm
Vitesse de rotation max.	15000 min ⁻¹
Largeur de garnissage L ₁	18 mm

Ø queue D _s	6 mm
Type de produit	Brosse circulaire