


**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse circulaire sur tige Tout INOX 0,20 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 50X15mm****Données de commande**

N° commande	574255 50X15
GTIN	4017359083857
Classe d'article	57L

**Description****Exécution:**

Qualité de fil spécial ondulé, Ø tige 6 mm.

Tous les éléments en acier inoxydable.

**Utilisation:**

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

**Description technique**

Vitesse de rotation max.	15000 min <sup>-1</sup>
Ø brosse D <sub>1</sub>	50 mm
Longueur de garnissage H <sub>1</sub>	12 mm
Épaisseur des soies	0,2 mm
Largeur de garnissage L <sub>1</sub>	15 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	6 mm

Type de produit

Brosse circulaire