

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse circulaire sur tige fil INOX 0,20 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 50X15mm****Données de commande**

N° commande	574250 50X15
GTIN	4017359028599
Classe d'article	57L

Description**Exécution:**

Qualité de fil spécial ondulé, Ø tige 6 mm.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

Description technique

Longueur de garnissage H ₁	12 mm
Epaisseur des soies	0,2 mm
Ø brosse D ₁	50 mm
Vitesse de rotation max.	15000 min ⁻¹
Largeur de garnissage L ₁	15 mm
Ø queue D _s	6 mm

Matériau garnissage	Fil en INOX
Torsadage	ondulé
Type de produit	Brosse circulaire