

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse circulaire étroite droite, fil INOX 0,50 mm, Ø brosse D1×Ø alésage d1:  
125X22mm****Données de commande**

N° commande	571410 125X22
GTIN	4017359154229
Classe d'article	57L

**Description****Exécution:**

Fil lisse en INOX0,50 mm, étroit, **torsadé**, serti solidement dans le corps en acier. Durée de vie élevée et fonctionnement très silencieux.

**Utilisation:**

Spécialement pour le traitement **de cordons de soudure en U et en V**, fréquemment choisis pour les soudures de tuyaux.

**Description technique**

Épaisseur des soies	0,5 mm
Nombre de torsades	40
Vitesse de rotation max.	15000 min <sup>-1</sup>
Ø brosse D <sub>1</sub>	125 mm
Longueur de garnissage H <sub>1</sub>	26 mm
Largeur de garnissage L <sub>1</sub>	6 mm

Ø alésage d <sub>1</sub>	22 mm
Matériau garnissage	Fil en INOX
Type de produit	Brosse circulaire