

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse pinceau torsadée Fil INOX, Ø brosse D1×épaisseur des soies:
6X0,35mm****Données de commande**

N° commande	574900 6X0,35
GTIN	4017359208908
Classe d'article	57L

Description**Exécution:**

Fil spécial **torsadé** lisse, serti dans un manchon d'acier, Ø **tige 6 mm**, densité de garnissage uniforme, résistance à l'usure très élevée.

Qualité de fil INOX 1.4401 (AISI 316). Corps du support avec revêtement en plastique pour l'usinage de l'acier

Utilisation:

Pour l'ébarbage, le décrassage et pour tous les brossages moyennement durs à durs. Brosses pinceaux monotorsadées pour un travail précis.

Description technique

Épaisseur des soies	0,35 mm
Vitesse de rotation max.	4500 min ⁻¹
Nombre de torsades	1
Longueur de garnissage H ₁	25 mm
Ø queue D _s	6 mm
Matériau garnissage	Fil en INOX
Torsadage	torsadé à gauche
Type de produit	Brosse pinceau

