



Jeu de clés à douilles, carré 1/2" 13 pièces



Données de commande

N° commande	637945
GTIN	4013288182159
Classe d'article	63F

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Douilles à **fonction de blocage** et moletées à leur extrémité arrière pour une meilleure prise en main.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 – M12.

Contenu:

Cliquet avec levier d'inversion et rallonge 640385.

Livraison:

Douilles 6 pans: 10 pièces réf. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Rallonge avec manchon rotatif rapide: 1 pièce 250 mm

Cliquet: 1 pièce 640385 avec levier d'inversion et rallonge 341 mm

Présentation dans: Trousse en tissu avec fermeture adhésif

Hauteur: 73 mm

Carré d'entraînement: 1/2 pouce

Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 10-19 mm

Description technique

Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Dim. ouvertures de clés	métrique

Nombre de pièces	13
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	10-19 mm
Référence fabricant	8006 SC 1
Emballage	Trousse en tissu, fermeture auto-agrippante
Longueur	325 mm
Largeur	148 mm
Hauteur	73 mm
Type de produit	Clé à douilles