



Porte-molettes universel, Taille de queue: 25mm



Données de commande

N° commande	290210 25
GTIN	4030741396724
Classe d'article	29H

Description

Exécution:

Structure modulaire: utilisation universelle à droite et à gauche.

Douille de roulement en carbure pour une meilleure résistance à l'usure.

Réglage rapide de l'outil grâce à la broche de réglage.

Avantage(s):

- **Vibrations réduites.**
- **Vernier de réglage et broche de réglage synchrone pour le réglage du Ø de la pièce.**
- **Réduction des temps de montage/démontage et donc des coûts unitaires.**
- **Correction de l'angle de dépouille des molettes.**
- **Meilleure résistance à l'usure grâce à la trempe superficielle spéciale.**
- **Pour des vitesses de coupe et d'avance supérieures.**

Description technique

Hauteur tige	20 mm
Capacité	10 - 250 mm
Largeur tige	25 mm
Douilles en carbure, anneaux, vis	299920 1
pour diamètre de perçage de molette d_2	8 mm
pour diamètre de molette d_1	25 mm

Pour largeur de molette b	6 mm
Sens de la coupe	Gauche et droit
Pour profil de moletage	RGE30° 2×AA
Pour profil de moletage	RGE45° BL/BR15°
Type de produit	Porte-molettes

Accessoires

Kit de pièces de rechange (3 pc.), douille en carbure, anneau, vis Type 1	299920 1
---	----------