



## Douille 12 pans, 1/4 pouce, Ouverture: 9/32pouce



### Données de commande

N° commande	631105 9/32
GTIN	4018754001521
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Structure optimale de l'acier grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites. Transmission optimale de l'effort, les têtes de boulons et écrous sont épargnés. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustage exact. Finition polie / chants arrondis avec profil **AS-Drive**.

#### Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

### Description technique

Ouverture	7,14 mm
Longueur	23 mm
Ø côté réception	10,7 mm
Ouverture	9/32 pouce
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Type de produit	Douille

