



Porte-molettes universel, Taille de queue: 20mm



Données de commande

N° commande	290200 20
GTIN	4030741639036
Classe d'article	29H

Description

Exécution:

Structure modulaire: utilisation universelle à droite et à gauche.

Douille de roulement en carbure pour une meilleure résistance à l'usure.

Réglage rapide de l'outil grâce à la broche de réglage.

Tige filetée dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille. Support 3 points pour une position précise de l'axe. Sécurité pivotante radiale et axiale pour un guidage optimal de l'outil.

Description technique

Hauteur tige	20 mm
Douilles en carbure, anneaux, vis	299920 1
pour diamètre de perçage de molette d_2	8 mm
Pour largeur de molette b	6 mm
Largeur tige	20 mm
pour diamètre de molette d_1	25 mm
Capacité	10 - 300 mm
Sens de la coupe	gauche et droite
Pour profil de moletage	RAA 1×BR30°
Pour profil de moletage	RAA 1×BL30°
Pour profil de moletage	RBR30° 1×AA

Pour profil de moletage	RBL30° 1×AA
Pour profil de moletage	RBR45° 1×BL15°
Pour profil de moletage	RBL45° 1×BR15°
Type de produit	Porte-molettes

Accessoires

Kit de pièces de rechange (3 pc.), douille en carbure,
anneau, vis Type 1

299920 1