



## Porte-molettes universel, Taille de queue: 25mm



### Données de commande

N° commande	290200 25
GTIN	4030741556814
Classe d'article	29H

### Description

#### Exécution:

#### Structure modulaire: utilisation universelle à droite et à gauche.

Douille de roulement en carbure pour une meilleure résistance à l'usure.

Réglage rapide de l'outil grâce à la broche de réglage.

Tige filetée dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille. Support 3 points pour une position précise de l'axe. Sécurité pivotante radiale et axiale pour un guidage optimal de l'outil.

### Description technique

Douilles en carbure, anneaux, vis	299920 1
Pour largeur de molette b	6 mm
Largeur tige	25 mm
pour diamètre de molette d <sub>1</sub>	25 mm
Capacité	10 - 300 mm
pour diamètre de perçage de molette d <sub>2</sub>	8 mm
Hauteur tige	20 mm
Sens de la coupe	gauche et droite
Pour profil de moletage	RAA 1×BR30°
Pour profil de moletage	RAA 1×BL30°
Pour profil de moletage	RBR30° 1×AA

Pour profil de moletage	RBL30° 1×AA
Pour profil de moletage	RBR45° 1×BL15°
Pour profil de moletage	RBL45° 1×BR15°
Type de produit	Porte-molettes

---

## Accessoires

Kit de pièces de rechange (3 pc.), douille en carbure,  
anneau, vis Type 1

299920 1