



Porte-molettes universel, Taille de queue: 25mm



Données de commande

N° commande	290010 25
GTIN	4030741660672
Classe d'article	29H

Description

Exécution:

Tige filetée dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.

Axe de roulement en carbure pour une meilleure résistance à l'usure.

Conception modulaire: utilisation universelle possible à droite comme à gauche. Broche à clipser: pour un changement sûr et rapide de la molette.

Description technique

Axe de roulement	299910 4
Capacité	15 - 220 mm
pour diamètre de molette d_1	25 mm
Hauteur tige	20 mm
Largeur tige	25 mm
Pour largeur de molette b	8 mm
pour diamètre de perçage de molette d_2	6 mm
Sens de la coupe	Gauche et droit
Pour profil de moletage	RAA 2×AA
Pour profil de moletage	RBR 2×BL
Pour profil de moletage	RBL 2×BR

Pour profil de moletage	RGE30° BL/BR30°
Pour profil de moletage	RGE45° BL/BR45°
Type de produit	Porte-molettes

Accessoires

Axe de roulement en carbureCarbure Type 4	299910 4
---	----------