

 steinel**Pistolet à air chaud, Type: 351502****Données de commande**

N° commande	078321 351502
GTIN	4007841351502
Classe d'article	07E

Description**Exécution:**

Pistolet à air chaud électronique HG 2320 E.

- **Régulation numérique de la température de 80 à 650°C à l'aide d'un joystick**
- **Affichage de la température par incréments de 10 °C sur l'écran LCD**
- **Régulation du débit d'air sur 2 niveaux de 150 à 500 l/min.**

Kit de pistolet à air chaud HG 2320 EKF dans un coffret en plastique, composé de:

- **Pistolet à air chaud de forme standard avec régulation progressive du débit d'air, quatre programmes enregistrés, affichage de la température et de la chaleur résiduelle, fonction LOC, utilisation à une main.**
- **Buse réductrice 9 mm, buse à faisceau large 50 mm, buse réfléchissante, jeu de 100 gaines thermorétractables.**

Utilisation:

Soudage et déformation de plastiques, rétrécissement, décapage de peinture, brasage, séchage, décongélation.

Description technique

Référence fabricant	HG 2320EKF
Température de l'air	80 - 650 °C

Poids	960 g
Débit volumique d'air	150 - 500 l/min
Exécution	Assortiment
Puissance absorbée	2300 W
Emballage	Transportkoffer
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Heissluftbläser

Accessoires

Kit d'accessoires pour pistolet à air chaud 12 pièces Type 075569	078329 075569
Scanner de thermodétection HG Scan PRO Type 007690	078325 007690
Scanner de thermodétection HG Scan PRO Type 007553	078325 007553
Scanner de thermodétection HL Scan Type 014919	078326 014919