



## Jeu de clés à douilles, carré 1/4" 25 pièces



### Données de commande

N° commande	630380
GTIN	4000896203383
Classe d'article	630

### Description

#### Exécution:

**Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires** suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Avec cliquet tout acier, coudé à 15°, réversible.

#### Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 – M8 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 – M8.

Pour vis Pozidriv et Phillips avec filetage M2 – M5, vis à fente avec filetage M2,5 et pour vis Torx® femelles avec filetage M3 – M8.

#### Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

#### Livraison:

Douilles 6 pans: 7 pièces réf. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm

Embouts, C 6,3, pour 6 pans creux: 4 pièces réf. 3; 4; 5; 6 mm

Embouts, C 6,3, pour Phillips: 2 pièces réf. 1; 2

Embouts, C 6,3, pour Pozidriv: 2 pièces réf. 1; 2

Embout, C 6,3, pour vis à fente: 1 pc. réf. 0,6x4,5

Embouts, C 6,3 pour Torx® femelle avec tenon: 6 pièces réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Cliquet pour embouts, D 6,3: 1 pièce pour embouts 1/4 pouce, C 6,3

Adaptateur, D 6,3: 1 pièce pour embouts 1/4 pouce, C 6,3  
Adaptateur: 1 accouplement 6 pans C 6,3 - carré 1/4 pouce  
Présentation dans: Coffret en plastique

## Description technique

Nombre de pièces	25
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Profil d'entraînement	Clé 6 pans
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX® avec alésage
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	5,5-13 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	3-6 mm
Emballage	Coffret en plastique
Longueur	125 mm
Largeur	87 mm
Hauteur	38 mm
Type de produit	Clé à douilles