

Garant**Embout pour pointe tournante, Type: 4****Données de commande**

N° commande	320627 4
GTIN	4045197774071
Classe d'article	31Z

Description**Exécution:**

- **Grande flexibilité grâce aux différentes géométries sur le même porte-outils.**
- **Complètement trempé et rectifié.**
- **Remplacement rapide et économique en cas d'usure.**

Adapté(s) pour :

Pointes tournantes 320659 réf. 3, 321265 réf. 4, 321335 réf. 3.

Pour code couleur: K14

Ø ext. D: 44 mm

Ø pointe min. D₁: 24 mm

Queue Ø d: 14 mm

Long. utile L₁: 28 mm

Angle de pointe: 60 degré

Ouverture: 19 mm

Description technique

Ø ext. D	44 mm
Ø pointe min. D ₁	24 mm

Queue Ø d	14 mm
Angle de pointe	60 degré
Long. utile L ₁	28 mm
Ouverture	19 mm
Pour code couleur	K14
Type de produit	Pointe de centrage