

**Garant****Embout pour pointe tournante, Type: 2****Données de commande**

N° commande	320629 2
GTIN	4045197774613
Classe d'article	31Z

**Description****Exécution:**

- **Grande flexibilité grâce aux différentes géométries sur le même porte-outils.**
- **Complètement trempé et rectifié.**
- **Remplacement rapide et économique en cas d'usure.**

**Adapté(s) pour :**

Pointes tournantes 320617 réf. 32, 40, 50/3; 320659 réf. 4; 321265 réf. 5; 321335 réf. 4.

Pour code couleur: K18

Ø ext. D: 22 mm

Queue Ø d: 18 mm

Long. utile L<sub>1</sub>: 27 mm

Angle de pointe: 60 degré

Ouverture: 19 mm

**Description technique**

Angle de pointe	60 degré
Queue Ø d	18 mm

Ø ext. D	22 mm
Long. utile L <sub>1</sub>	27 mm
Ouverture	19 mm
Pour code couleur	K18
Type de produit	Pointe de centrage