

Garant**Embout pour pointe tournante, Type: 4****Données de commande**

N° commande	320629 4
GTIN	4045197774637
Classe d'article	31Z

Description**Exécution:**

- **Grande flexibilité grâce aux différentes géométries sur le même porte-outils.**
- **Complètement trempé et rectifié.**
- **Remplacement rapide et économique en cas d'usure.**

Adapté(s) pour :

Pointes tournantes 320617 réf. 32, 40, 50/3; 320659 réf. 4; 321265 réf. 5; 321335 réf. 4.

Pour code couleur: K18

Ø ext. D: 55 mm

Ø pointe min. D₁: 30 mm

Queue Ø d: 18 mm

Long. utile L₁: 34 mm

Angle de pointe: 60 degré

Ouverture: 22 mm

Description technique

Long. utile L ₁	34 mm
Ø ext. D	55 mm

Angle de pointe	60 degré
Queue Ø d	18 mm
Ø pointe min. D ₁	30 mm
Ouverture	22 mm
Pour code couleur	K18
Type de produit	Pointe de centrage