

Garant**Embout pour pointe tournante, Type: 1****Données de commande**

N° commande	320631 1
GTIN	4045197774668
Classe d'article	31Z

Description**Exécution:**

- **Grande flexibilité grâce aux différentes géométries sur le même porte-outils.**
- **Complètement trempé et rectifié.**
- **Remplacement rapide et économique en cas d'usure.**

Adapté(s) pour :

Pointes tournantes 320659 réf. 5, 321335 réf. 5.

Pour code couleur: K24

Ø ext. D: 28 mm

Ø pointe min. D₁: 10 mm

Queue Ø d: 24 mm

Long. utile L₁: 52 mm

Angle de pointe: 60 degré

Angle de pointe: 30 degré

Description technique

Queue Ø d	24 mm
Angle de pointe	60 degré

Angle de pointe	30 degré
Ø pointe min. D ₁	10 mm
Ø ext. D	28 mm
Long. utile L ₁	52 mm
Ouverture	24 mm
Pour code couleur	K24
Type de produit	Pointe de centrage