

Garant**Embout pour pointe tournante, Type: 3****Données de commande**

N° commande	320631 3
GTIN	4045197774682
Classe d'article	31Z

Description**Exécution:**

- **Grande flexibilité grâce aux différentes géométries sur le même porte-outils.**
- **Complètement trempé et rectifié.**
- **Remplacement rapide et économique en cas d'usure.**

Adapté(s) pour :

Pointes tournantes 320659 réf. 5, 321335 réf. 5.

Pour code couleur: K24

Ø ext. D: 38 mm

Queue Ø d: 24 mm

Long. utile L₁: 45 mm

Angle de pointe: 60 degré

Ouverture: 32 mm

Description technique

Long. utile L ₁	45 mm
Queue Ø d	24 mm

Ø ext. D	38 mm
Angle de pointe	60 degré
Ouverture	32 mm
Pour code couleur	K24
Type de produit	Pointe de centrage