

HOLEX

Serre-joint tout acier hautes performances lourd avec rotule spéciale, Capacité de serrage: 600mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 861320 600 |
| GTIN | 4045197775115 |
| Classe d'article | 82C |

Description

Exécution:

Rails et valet en acier étiré (à froid), traité et galvanisé. Coulisseau en acier, forgé, traité et galvanisé. Vis en acier maniable et résistante à l'usure avec filetage trapézoïdal. Longue durée de vie grâce à la rotule spéciale résistante à la chaleur avec revêtement en acier fritté. Vis traitée et brunie avec vis à poignée mobile.

Inclinable jusqu'à 30°.

Utilisation:

Pour sollicitations très importantes lors du serrage de pièces dans la construction métallique, l'automobile, la mécanique, la serrurerie, etc. La rotule spéciale permet un serrage de pièces en biais. **Pression de serrage maximale jusqu'à env. 22000N.**

Description technique

| | |
|---------------------|--------|
| Porte-à-faux | 175 mm |
| Capacité de serrage | 600 mm |
| Poids | 6,8 kg |

| | |
|-----------------|----------|
| Section du rail | 40×20 mm |
| Type de produit | Presses |

Accessoires

| | |
|-----------------------------|------------|
| Plaque de pression Type GSV | 861121 GSV |
| Plaque de pression Type GSP | 861121 GSP |