

Elingue plate de levage jaune 3 000 kg, double, Longueur: 4m



Données de commande

N° commande	086274 4
GTIN	2050001858665
Classe d'article	08Z

Description

Exécution:

Sangles de levage très résistantes (sangles Euro EN 1492-1 suivant la forme B2). Avec boucles amincies et renforcées aux deux extrémités.

Utilisation:

Pour pièces volumineuses, suspension aisée de la charge.

Description technique

Largeur de sangle	90 mm
Charge simple directe WLL	3000 kg
Charge simple nouée WLL	2400 kg
Charge double WLL jusqu'à 7°	6000 kg
Charge double WLL 7° – 45°	4200 kg
Charge double WLL 45° – 60°	3000 kg
Type de produit	Bandes de levage