



Serre-joints équerre, Serrage maximal: 50 mm



Données de commande

N° commande	862510 50
GTIN	4027474564735
Classe d'article	83U

Description

Exécution:

Corps de base en fonte malléable avec surfaces d'appui usinées proprement (angle de serrage 90°). Mors de serrage mobile pour **différentes sections de matériaux**.

Utilisation:

Pour serrage conforme de pièces lors de travaux de soudure ou de montage.

Poids: 1,2 kg

Description technique

Serrage maximal	50 mm
Poids	1,2 kg
Type de produit	Serre-joints équerres